

**Komborstel met kunststof kom RVS-draad 0,30 mm, Borstel-Ø D1: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574765 50
GTIN	4067263935025
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Komborstels met **schacht-Ø 6 mm**.

Voor **bewerking van edelstaal**. **Kunststof kom** dient als aanloopbeveiliging en voorkomt corrosie door binnengedrongen materiaal.

Toepassing:

In rechte slijpers, flexibele assen of stationaire machines. Voor het reinigen en afbramen van kleine tot middelgrote vlakken.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	10500 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	50 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Borsteldraaddikte	0,3 mm
Lengte borsteldeel H ₁	28 mm
Producttype	Penseelborstel

