

Garant**Vario plus Eco snijplaathouder convex voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 82/110mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 274512 82/110 |
| GTIN | 4067263950325 |
| Artikelklasse | 21U |

Omschrijving**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D₁ = minimale Ø voor de eerste insteek / D₂ = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| minimale 1e insteek-Ø D ₁ | 82 mm |
| Serie | Eco |
| maximale 1e insteek-Ø D ₂ | 110 mm |
| geschikte wisselplaat | Nr. 273656 – 273749 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| maximale snijdiepte t_{\max} | 16 mm |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | ja |
| Steekbreedte w | 2 mm |
| Producttype | Snijplaatouder |