


Garant**Vario plus Eco snijplaathouder convex voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 67/100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274517 67/100
GTIN	4067263935278
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D₁ = minimale Ø voor de eerste insteek / D₂ = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749
maximale 1e insteek-Ø D ₂	100 mm
minimale 1e insteek-Ø D ₁	67 mm
maximale snijdiepte t _{max}	18 mm

Serie	Eco
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	3 mm
Producttype	Snijplaathouder