

**Garant****Vario plus Eco snijplaathouder convex voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 26/39mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274517 26/39
GTIN	4067263935230
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

**T.b.v.:**

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

**Opmerking:**

$D_1$  = minimale Ø voor de eerste insteek /  $D_2$  = maximale Ø voor de eerste insteek.

**Technische beschrijving**

maximale snijdiepte $t_{\max}$	18 mm
Serie	Eco
maximale 1e insteek-Ø $D_2$	39 mm
minimale 1e insteek-Ø $D_1$	26 mm

geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	3 mm
Producttype	Snijplaathouder