

**Garant****Vario plus Eco snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, links, Ø-bereik insteek D1 / D2: 67/100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274519 67/100
GTIN	4067263950936
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

**T.b.v.:**

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

**Opmerking:**

D<sub>1</sub> = minimale Ø voor de eerste insteek / D<sub>2</sub> = maximale Ø voor de eerste insteek.

**Technische beschrijving**

maximale 1e insteek-Ø D <sub>2</sub>	100 mm
minimale 1e insteek-Ø D <sub>1</sub>	67 mm
geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749
maximale snijdiepte t <sub>max</sub>	18 mm

Serie	Vario Plus Eco
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	3 mm
Producttype	Snijplaathouder