

Garant**Vario plus Eco snijplaathouder concaaf voor vlakke insteek, rechts, Ø-bereik insteek D1 / D2: 67/100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274522 67/100
GTIN	4067263962328
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde systeemstabiliteit dankzij meervoudige schroefklemming en vormsluiting.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Opmerking:

D_1 = minimale Ø voor de eerste insteek / D_2 = maximale Ø voor de eerste insteek.

Technische beschrijving

maximale snijdiepte t_{\max}	25 mm
maximale 1e insteek-Ø D_2	100 mm
Serie	Eco
minimale 1e insteek-Ø D_1	67 mm

geschikte wisselplaat	Nr. 273656 – 273749
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Steekbreedte w	4 mm
Producttype	Snijplaathouder