

ejendals

Handschoenen, paar Tegera® 877, Handschoenmaat: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	094313 10
GTIN	7340118398242
Artikelklasse	04R

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 877. Extreem dun voor hoog draagcomfort met maximale gevoeligheid. Antistatische handschoen voor **ESD**-toepassingen. Ook geschikt voor de bediening van **touchscreens**.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	TEGERA 877
Handschoenmaat	10
Inhoud	6

Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
EN 388	3120X
Dragermateriaal	Nylon
Coating	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	blauw / zwart
Breitechnologie	18G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Producttype	Universele handschoenen