

**Garant**

**Meeneemschijf direct vertand, geslepen Rechtsom draaien, Werkgebied-Ø:  
26-50mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	327470 26-50
GTIN	4067263558217
Artikelklasse	31G

**Omschrijving****Uitvoering:**

Meeneemschijven van hooggelegeerd gereedschapsstaal, **direct vertand** met een gedefinieerde geslepen tandgeometrie. Dit betekent nauwkeurig gedefinieerde randradiussen voor een langere standtijd en optimale grip.

**T.b.v.:**

Kopmeenemer-basisdeel nr. 327455, 327465.

**Opmerking:**

**Meeneemschijven compatibel met oude nr. 327601/7611/7641/7651 systeem CoAE Röh.**

**Technische beschrijving**

Bijpassende centreerpunt-Ø D	16 mm
Spancirkel-Ø A	25 mm
Werkgebied-Ø	26 - 50 mm
Lengte C	30 mm
Producttype	Kopmeenemer

