

**Garant****SOMT 09T304 TR, HB735, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215078 UNI
GTIN	4045197455031
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uiterst **stabiele wisselplaten** volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen, precisiegesinterd en geslepen. Dankzij fijnkorrelige structuur grote taaigheid en slijtvastheid.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 5$  mm.

Hoekradius: 0,4 mm

**Technische beschrijving**

Type	UNI
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT 09T304 TR
Soort	HB735
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	320 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	215 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	170 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	160 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	210 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	40 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	140 m/min	K
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		