

**Garant**

**GARANT Softcut® hoekfrees 90° MTC, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z:  
80/7mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	215160 80/7
GTIN	4045197349347
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Precisie-hoekfrees met ongelijke steek voor extreem geluidsarm frezen, zeer hoge precisie en snijvermogen. Hoogrendement-wisselplaat-hoekfrees **met geometrie met snijkrachtvermindering voor MTC-toepassing in instabiele omstandigheden of voor spindels met gering aandrijfvermogen.**

**Toepassing:**

voor het hoekfrezen met grote dieptes, ook in massief. Universeel voor alle stalen materialen, roest- en zuurbestendige staalsoorten.

Speciaal voor **MTC (Multi Task Cutting)**-toepassing met de nieuwe generatie draai- en freesbewerkingssentra (**MTM**).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

bij toepassing van wisselplaten met radius groter dan 3,1 mm moet de plaatpassing worden gewijzigd.

**Technische beschrijving**

Opnameboring-Ø	27 mm
Wisselplaatschroevenset	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Snijkant-Ø $D_c$	80 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
geschikte wisselplaat	AP.. 1805..
Aantal snijkanten Z	7
Rampinghoek $\alpha_{\text{max}}$	0,4 graden
Helicoïdaal frezen $a_p$	0,8 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\text{max}}$	71,95 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\text{min}}$	154 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\text{max}}$	158 mm
Serie	Softcut®
Ø $D_3$	74 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219808

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld  
draaimoment 3,8 Nm

---

211750 3,8