



## Penseelborstel met gedraaide draad Staaldraad, Borstel-Ø D1× borsteldraaddikte: 28X0,35mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	574850 28X0,35
GTIN	4067263935100
Artikelklasse	57H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Glad, **gedraaid** draad, geperst in stalen huls, **schacht-Ø 6 mm**, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.

#### Toepassing:

Voor het afbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden. De **borstel gaat afhankelijk van het toerental meer of minder ver open en kan daardoor ook in krappe ruimtes** komen, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van behuizingen.

### Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	28 mm
Maximaal toerental	20000 min <sup>-1</sup>
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Aantal gedraaide draaddelen	12
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Borsteldraaddikte	0,35 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid

Producttype

Penseelborstel