

HOLEX**Penseelborstel met gedraaide draad Staaldraad, Borstel-Ø D1×
borsteldraaddikte: 28X0,50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574850 28X0,50
GTIN	4067263935117
Artikelklasse	57H

Omschrijving**Uitvoering:**

Glad, **gedraaid** draad, geperst in stalen huls, **schacht-Ø 6 mm**, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.

Toepassing:

Voor het afbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden. De **borstel gaat afhankelijk van het toerental meer of minder ver open en kan daardoor ook in krappe ruimtes** komen, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van behuizingen.

Technische beschrijving

Aantal gedraaide draaddelen	12
Lengte borsteldeel H ₁	28 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Borstel-Ø D ₁	28 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad

Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid
Producttype	Penseelborstel