

Garant**NC-centreerboor, 90°, Ø Ds: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231500 16
GTIN	4045197220462
Artikelklasse	21Y

Omschrijving

Uitvoering:
Met Weldonschacht.

Technische beschrijving

Maximale boor-Ø d ₁	15 mm
Schacht-Ø D _s	16 mm
Wisselplaatafmeting	16
Totale lengte L _{totaal}	100 mm
Wisselplaatschroef	231540 TX15 (2,5 Nm)
Schachtlengte h	70 mm
ISO-code wisselplaat	SOGT 11T3
Maximale boordiepte l ₁	7 mm
Aantal snijkanten Z	1
Schacht	Weldonschacht
Centreerboor geschikt voor plaatvorm	90
Centreerboor geschikt voor plaatvorm	Radius
Productnaamattribuut	90°
Inwendige koeling	nee
Tophoek	90 graden

Producttype

Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Torx®-schroef Aandrijving TX15

231540 TX15

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm

659874 50

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500