

Garant**NC-centreerboor, 142°, Ø D_s: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231502 20
GTIN	4045197324016
Artikelklasse	21Y

Omschrijving

Uitvoering:
Met Weldonschacht.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	231540_TX15 (2,5 Nm)
Totale lengte L _{totaal}	100 mm
Maximale boordiepte l ₁	3 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Schachtlengte h	70 mm
ISO-code wisselplaat	SOGT 11T3
Maximale boor-Ø d ₁	18,5 mm
Wisselplaatafmeting	16
Aantal snijkanten Z	1
Schacht	Weldonschacht
Centreerboor geschikt voor plaatvorm	142
Productnaamattribuut	142°
Inwendige koeling	nee
Tophoek	142 graden

Producttype

Wisselplaatboor

Accessoires

Torx®-schroef Aandrijving TX15

231540 TX15

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale
lengte 50 mm

659874 50

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500