

Yale

Holle zuiger-cilinder YCS, drukkracht/slag (t/mm): 21/50



Bestelgegevens

Bestelnummer	086070 21/50
GTIN	4025092150897
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Yale-hydraulische werktuigen van hoogwaardig **CrMo-staal** voor aanzienlijk grotere starheid in het 'elastische gebied' en dus **zeer lange levensduur**. Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de **metrische normen**, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. **100% compatibel** met alle hydraulische 700 bar-systemen.

Door de **doorlopende boring in het midden** zijn deze cilinders geschikt voor toepassingen waarbij grote trekkrachten met **draadspindels** moeten worden opgewekt, snelkoppelingsaansluiting.

Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de **metrische normen**, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. **100% compatibel** met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

Toepassing:

Voorspannen van trekankers, **in- en uitpersen** van lagers, spindels en assen, **trekken** van tandwielen en poelies evenals trekken resp. verschuiven van zware constructies.

Levering:

Inclusief drukaansluiting 3/8-NPT. De levering is bedrijfsklaar inclusief koppelingsmof, gehard stalen drukstuk (stempel) en bevestigingsschroefdraad **zonder** aansluitleidingen en adapter.

Opmerking:

Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.

Hydraulische handpomp zie nr. 086050, hydraulische slang nr. 086081.

Technische beschrijving

Olievolume	153 ml
Lengte ingeschoven	173 mm
Cilinder buiten-Ø	100 mm
Gewicht	8,5 kg
Maximale drukkracht	214 kN
Doorlopende boring Ø	27 mm
Hefhoogte	50 mm
Producttype	Hydraulische cilinder