

Garant**Blad HSS breedte ap = 1,5 mm, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218440 80/5
GTIN	4045197534095
Artikelklasse	21P

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

Toepassing:

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XC.. 1113
Bevestigingsschroeven-set	219985
Snijkant-Ø D _c	80 mm

Aantal snijkanten Z	5
Schachtuitvoering	met boring
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Bevestigingsschroeven-set10-delig	219985
-----------------------------------	--------