

**Garant****XNEX 080608, HB7515, Type: ST1400**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2138 ST1400
GTIN	4067263078920
Artikelklasse	GGN

## Omschrijving

**Uitvoering:**

6 Snijkanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.

**T.b.v.:**

GARANT hoekfrees 90° nr. 215101 en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215102.

**Inhoud:**

50 × 215186 ST1400

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$ per tand	0,21 mm
Inhoud	50
ISO-code wisselplaat	XNEX 080608
Soort	HB7515
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Coating	CVD

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	270 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	230 m/min	P
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
nat minimaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

## Accessoires

XNEX 080608 Type ST1400

215186 ST1400