

Garant

Schijf- / zaagfrees met kraag HSS breedte ap = 1,5 mm, Ø D / Aantal snijkanten Z: 63/4mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	218420 63/4
GTIN	4045197533654
Artikelklasse	21P

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

Toepassing:

Voor het groef- en doorfreesen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Toepassing promotietekst:

Voor het groef- en doorfreesen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Bestelnummer: 218440 tot 218444 (zie hoofdcatalogus)

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

Technische beschrijving

Kraag-Ø d_1	32 mm
Totale lengte $L_{tot.}$ voor a_p 2,2 mm	52 mm
Basishouder-Ø d_2	40 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	15,5 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Snijkant-Ø D_c	63 mm
Totale lengte $L_{tot.}$ voor a_p 3,1 mm	52,8 mm
Kraaglengte L_1	38 mm
Totale lengte $L_{tot.}$ voor a_p 1,5 mm	51,4 mm
geschikte wisselplaat	XC.. 1113
Aantal snijkanten Z	4
Schachtuitvoering	met boring
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	nee
Producttype	Schijffrees