

Garant**Draaiwisselplaat voorbewerken CNMG, HB7020, Grootte / hoeveelheid:
160612/50**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2531 160612/50
GTIN	4067263092667
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,8 - 5,5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 260 mm/min
Voeding f	0,3 - 0,5 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	250336 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CNMG 160612 Soort HB7020

250336 HB7020