

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SNMG, HB7020, Grootte / aantal:  
190612/50**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2544 190612/50
GTIN	4067263093183
Artikelklasse	GGN

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,8 - 6,75 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Voeding $f$	0,2 - 0,4 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	251236 HB7020
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

SNMG 190612 Soort HB7020

251236 HB7020