

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking KNUX, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 160410R/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2541 160410R/30
GTIN	4067263094593
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a _p	0,65 - 4 mm
Inhoud	251036 HB7020
Snij snelheid v _c Hoofdtoepassing	120 - 250 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

KNUX 160410R Soort HB7020	251036 HB7020
---------------------------	---------------