

HOLEX**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TNMG, HBT130, Grootte / aantal:
160404/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2588 160404/50
GTIN	4067263094784
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Aantal	50
Inhoud	251564 HBT130
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Snijdiepte a_p	0,25 - 4 mm
ISO-code wisselplaat	TNMG160404
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

TNMG 160404 Soort HBT130

251564 HBT130