

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBMT, HB7020, Grootte / hoeveelheid: 160408/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2636 160408/30
GTIN	4067263095897
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,55 - 2,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Inhoud	261234 HB7020
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 280 mm/min
Aantal	30
ISO-code wisselplaat	VBMT160408
Soort	HB7020
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

VB.T 160408 Soort HB7020

261234 HB7020