

Garant**Afsteekplaat neutraal, HB7130, Steekbreedte w (mm) / aantal: 4,1/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2710 4,1/50
GTIN	4067263096436
Artikelklasse	GGN

Omschrijving**T.b.v.:**

Steekzaard nr. 273552 – 273558 en 273562 – 273570.

Technische beschrijving

Inhoud	273115 4,1
Hoekradius R	0,2 mm
Aantal	50
Tolerantie steekbreedte w	±0,1 mm
Voeding f	0,14 mm/omw,
Soort	HB7130
Hoofdtoepassing	M
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

RVS < 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	onder voorwaarden geschikt		
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

Afsteekplaatneutraal Steekbreedte w 4,1 mm	273115 4,1
--	------------