

Garant**Afsteekplaat neutraal, HU7310, Steekbreedte w (mm) / aantal: 2,2/30**

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2712 2,2/30
GTIN	4067263096467
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

T.b.v.:

Steekwaard nr. 273552 – 273558 en 273562 – 273570.

Technische beschrijving

Aantal	30
Voeding f	0,07 mm/omw,
Hoekradius R	0,2 mm
Tolerantie steekbreedte w	±0,1 mm
Inhoud	273310 2,2
Soort	HU7310
Hoofdtoepassing	N
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu kunststoffen	geschikt	300 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	230 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	onder voorwaarden geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		

Accessoires

Afsteekplaatneutraal Steekbreedte w 2,2 mm	273310 2,2
--	------------