

**Garant****Afsteekplaat neutraal, HU7310, Steekbreedte w (mm) / aantal: 3,1/50**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2712 3,1/50
GTIN	4067263096498
Artikelklasse	GGN

## Omschrijving

**T.b.v.:**

Steekzwaard nr. 273552 – 273558 en 273562 – 273570.

## Technische beschrijving

Voeding f	0,1 mm/omw,
Inhoud	273310 3,1
Aantal	50
Tolerantie steekbreedte w	±0,1 mm
Hoekradius R	0,2 mm
Soort	HU7310
Hoofdtoepassing	N
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
--	--------------	----------------	----------

Alu kunststoffen	geschikt	300 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	230 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	onder voorwaarden geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		

## Accessoires

Afsteekplaatneutraal Steekbreedte w 3,1 mm	273310 3,1
--	------------