



Draaiwisselplaat middelruwe bewerking TCMT, HBT130, Grootte / hoeveelheid: 16T304/30



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2659 16T304/30
GTIN	4067263096955
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 135 mm/min
Snijdiepte a_p	0,25 - 4 mm
Inhoud	261018 HBT130
Voeding f	0,2 - 0,3 mm/omw,
Aantal	30
Soort	HBT130
Spaanbreker	MM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

TCMT 16T304 Soort HBT130

261018 HBT130