

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking VBMT, HB7130-2, Grootte / hoeveelheid: 160408/30****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | GG2660 160408/30 |
| GTIN | 4067263097037 |
| Artikelklasse | GGN |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Snijdiepte a_p | 0,55 - 2,5 mm |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 100 - 170 mm/min |
| Voeding f | 0,2 - 0,35 mm/omw, |
| Inhoud | 261234 HB7130-2 |
| Aantal | 30 |
| ISO-code wisselplaat | VBMT160408 |
| Soort | HB7130-2 |
| Spaanbreker | VM |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |

Accessoires

VB.T 160408 Soort HB7130-2

261234 HB7130-2