

Garant**Draaiwisselplaat middelruwe bewerking CCGT, HB7310, Grootte / aantal:
120404/30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2671 120404/30
GTIN	4067263097815
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	260158 HB7310
Snijdiepte a_p	0,25 - 4,25 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	250 - 600 mm/min
Aantal	30
Soort	HB7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Accessoires

CC.T 120404 Soort HB7310

260158 HB7310