

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking SCGT, HU7310, Grootte / aantal:  
09T304/30**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2676 09T304/30
GTIN	4067263098171
Artikelklasse	GGN

## Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Snijdiepte $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Inhoud	260762 HU7310
Aantal	30
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

SC.T 09T304 Soort HU7310

260762 HU7310