

**Garant****Draaiwisselplaat middelruwe bewerking DCGT, HU7310, Grootte / aantal:  
11T308/50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2672 11T308/50
GTIN	4067263098041
Artikelklasse	GGN

**Technische beschrijving**

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Inhoud	260464 HU7310
Snijdiepte $a_p$	0,55 - 2,75 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	350 - 600 mm/min
Aantal	50
Soort	HU7310
Spaanbreker	AM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Accessoires

DC.T 11T308 Soort HU7310

260464 HU7310