



## Digitale schuifmaat, meetbereik: 150 mm ABS, Aantal schuifmaten: 10



### Bestelgegevens

Bestelnummer	412822 10
GTIN	4067263100010
Artikelklasse	42A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Groot, contrastrijk digitaal display. De meetvlakken zijn ultrafijn gelept. Digitale schuifmaat met **absolute meetschaal**, geen nulstelling nodig. Elektronica wordt na ca. 5 minuten automatisch uitgeschakeld en wordt door eenvoudig aanschuiven ingeschakeld.

- **Zeer hoge nauwkeurigheid dankzij glasliniaal.**
- **De elektronica is van de behuizing losgekoppeld en rechtstreeks op het schuifgedeelte aangebracht. De meetkracht wordt rechtstreeks op de meetbekken overgebracht. Daardoor is de schuifmaat minder gevoelig voor fouten en gaat deze langer mee.**
- **Met robuuste metalen behuizing.**

#### Levering:

**10 x schuifmaat** nr. 412821 gr. 150. Inclusief batterij nr. 081560 maat CR2032.

### Technische beschrijving

Dieptemaat aanwezig	ja
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Dieptemaat	hoekig 3,7×1,3
Automatische uitschakeling	ja

Meetbereik	0 - 150 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Norm	ISO 13385
Meetafwijking E MPE	±0,03 mm
Beklengte	40 mm
Aantal inbegrepen batterijen	10
Aflezings	0,0005 inch
Kalibratie	A1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aflezings	0,01 mm
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

## Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 10X200 mm	021000 10X200
DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 10X200 mm	021010 10X200

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Schroef voor dieptemaathouder	412230