

Garant
APMT 133512 SR, HB7520, Type: ST1400


Bestelgegevens

Bestelnummer	215344 ST1400
GTIN	4045197601254
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Hoekradius: 1,2 mm

Voeding f_z per tand: 0,15 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,15 mm
Type	ST1400
Hoekradius	1,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 133512 SR
Soort	HB7520
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		