

Garant
APMT 180508 ER, HB7935, Type: TI

Bestelgegevens

Bestelnummer	215254 TI
GTIN	4045197696199
Artikelklasse	21A

Omschrijving
Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \max} = 9$ mm.

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z per tand: 0,17 mm

Technische beschrijving

Type	TI
Voeding f_z per tand	0,17 mm
Hoekradius	0,8 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 180508 ER
Soort	HB7935
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	40 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		