

**Accu-boorschroefmachine, Type: GSR1860PRO****Bestelgegevens**

Bestelnummer	P07332 GSR1860PRO
GTIN	4059952525501
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Compacte, krachtige accu-boorschroefmachines, rechts-/linksom draaiend.**
- **Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.**
- **Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.**
- **Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.**
- **Softgrip.**

KickBack Control met automatische uitschakeling bij blokkeringen, evenals unieke precisiekoppeling en motorrem. 13 mm Auto-Lock-boorhouder. Hoog draaimoment. Uitbreiden met **Connectivity**-module mogelijk.

Voordeel:

- **De compacte excentrische vlakschuurmachine met accu – geschikt voor elke hoek.**
- **Bosch microfiltersysteem voor efficiënte stofafzuiging.**
- **Ergonomische uitvoering met softgripgedeeltes voor verschillende vasthoudposities.**
- **Lange levensduur dankzij afgedichte kogellagers en robuuste constructie.**
- **Flexibel werken in elke situatie dankzij 18 V accu.**
- **Schuurplaat van GSS 18V-10 geschikt voor klit- en klempapier.**
- **Het papier blijft perfect zitten zonder trillen en scheuren.**

Electronic Motor Protection.

Levering:

Inclusief transportkoffer, zonder accu en lader. Draagtas zolang de voorraad strekt. Inclusief 2x ProCORE 18 V 4,0 Ah Li-ion-accu, snellader, L-BOXX.

Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's, startersets en laders vindt u vanaf nr. 073851 en nr. 073863–073867.

Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Fabrikantnummer: GSR 18V-60C

Aantal inbegrepen accu's: 2

Accutype: Lithium-ion

Accucapaciteit: 4 Ah

Accuspanning: 18 V

Motortype: Borstelloze motor

Technische beschrijving

Accucapaciteit	4 Ah
Accuspanning	18 V
Fabrikantnummer	GSR 18V-60C
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	2
Energievoorziening	Accuvoeding
Toerentalbereik 2e stand	0 - 1900 min ⁻¹
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout	38 mm
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Typisch gebruik	Strong
Maximaal draaimoment zacht	31 Nm
Toerentalbereik 1e stand	0 - 600 min ⁻¹
Motortype	Borstelloze motor
geschikt voor materiaal	Staal
Gewicht	18 kg
Snelspanhouder spanbereik	15 - 13 mm

Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Producttype	Boorschroefmachine

Accessoires

Li-ion-accu ProCore Accutype, accuspanning C18 V	073856 C18
Accustarterset ProCore Accutype, accuspanning C18 V	073863 C18