

Garant**APET 180505 FR, HU7810, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215202 ALU
GTIN	4045197600288
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p \max} = 9$ mm.

Hoekradius: 0,5 mm

Voeding f_z per tand: 0,2 mm

Technische beschrijving

Type	ALU
Voeding f_z per tand	0,2 mm
Hoekradius	0,5 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APET 180505 FR
Soort	HU7810
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	400 m/min	N
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		