

**Garant****APMT 133516 SR, HB7510, Type: ST1400**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215328 ST1400
GTIN	4045197673589
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

### Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

Hoekradius: 1,6 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,15 mm

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$ per tand	0,15 mm
Type	ST1400
Hoekradius	1,6 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 133516 SR
Soort	HB7510
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

---

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		