

**Garant****APMT 180504 SR, HB7510, Type: ST1400**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	215225 ST1400
GTIN	4045197673442
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_{p\max} = 9$  mm.

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,25 mm

## Technische beschrijving

Voeding $f_z$ per tand	0,25 mm
Type	ST1400
Hoekradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 180504 SR
Soort	HB7510
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		