

**Garant****APMT 133504 ER, HB7730, Type: GG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215368 GG
GTIN	4045197601339
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,18 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,18 mm
Type	GG
Hoekradius	0,4 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 133504 ER
Soort	HB7730
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
GG(G)	geschikt	250 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		