

**Garant****Blad HSS breedte ap = 1,5 mm, Ø D / Aantal snijkanten Z: 100/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218440 100/8
GTIN	4045197534101
Artikelklasse	21P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

**Toepassing:**

Voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

**Opmerking:**

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

**Technische beschrijving**

Bevestigingsschroeven-set	219985
geschikte wisselplaat	XC.. 1113
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	100 mm

Aantal snijkanten Z	8
Schachtuitvoering	met boring
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Schijffrees

---

## Accessoires

Bevestigingsschroeven-set10-delig	219985
-----------------------------------	--------