

Garant**APMT 180531 TR, HB7520, Type: UNI****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 215276 UNI |
| GTIN | 4045197673558 |
| Artikelklasse | 21A |

Omschrijving**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Hoekradius: 3,1 mm

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Type | UNI |
| Hoekradius | 3,1 mm |
| Serie | Softcut® |
| ISO-code wisselplaat | APMT 180531 TR |
| Soort | HB7520 |
| Snijmateriaal | HM |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 330 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 290 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 250 m/min | P |
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 150 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 120 m/min | M |
| Uni | geschikt | | |
| nat maximaal | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |