

Garant**Blad HSS breedte ap = 2,2 mm, Ø D / aantal snijkanten Z: 160/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218442 160/15
GTIN	4045197534163
Artikelklasse	21P

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogrendement-zaagfreessysteem, variabel in de samenstelling van kraag en **voordelig stalen blad** of kraag en **uiterst nauwkeurig, temperatuurbestendig HSS-blad**.

Toepassing:

voor het groef- en doorfrezen. Voor een grote herhalingsnauwkeurigheid in de serieproductie bij voorkeur HSS-blad toepassen.

Let op:

Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Opmerking:

Schijf- / zaagfrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

HSS-reservebladen kunnen als toebehoren worden nabesteld.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	160 mm
Bevestigingsschroeven-set	219985
geschikte wisselplaat	XC.. 1119

Aantal snijkanten Z	15
Schachtuitvoering	met boring
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Bevestigingsschroeven-set10-delig	219985
-----------------------------------	--------