

Garant**APMT 180512 SR, HB7510, Type: ST1400**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215227 ST1400
GTIN	4045197673459
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, $a_{p\max} = 9$ mm.

Hoekradius: 1,2 mm

Voeding f_z per tand: 0,25 mm

Technische beschrijving

Type	ST1400
Voeding f_z per tand	0,25 mm
Hoekradius	1,2 mm
Serie	Softcut®
ISO-code wisselplaat	APMT 180512 SR
Soort	HB7510
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		