

Garant
Opname conisch, SK 40, Voor snijkop-Ø D: 16mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	210577 16
GTIN	4045197557926
Artikelklasse	21Z

Omschrijving
Uitvoering:

preciesgeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen. **Systeem rondloopnauwkeurigheid $\leq 10 \mu\text{m}$** dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

Opmerking:

Maximale freesdiepte = $L_1 + l$; l = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	81 mm
Voor snijkop-Ø D	16 mm
Buiten-Ø d_1	15,8 mm
Nuttige lengte L_1	62 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	15 Nm
Opnamegrootte	40 mm
Serie	TopCut
Opname	SK 40
Inwendige koeling	ja

Producttype

Inschroeffreesopname