

Garant**Snijplaat breedte 3,1 mm, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218470 ST900
GTIN	4045197534316
Artikelklasse	21B

Omschrijving**Toepassing:**

Voor schijffrezen nr. 218408 – 218444 en steekzwaard nr. 273560.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.

Type: ST900

Hoekradius: 0,2 mm

Soort: HB7535

Voeding f_z : 0,1 mm

Tolerantie a_p : 0 / +0,3 mm

Technische beschrijving

Tolerantie a_p	0 / +0,3 mm
Type	ST900
Voeding f_z	0,1 mm
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB7535

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	1
Coating	TiAlN
Producttype	Wisselplaat voor het frezen