

**DOVEIQMILL vlakfrees, met boring, \varnothing DC / aantal snijkanten Z: 63/7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222500 63/7
GTIN	7291075311389
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Uiterst stabiel vlakfreessysteem. De wisselplaten worden gefixeerd door middel van schroefklemming en door extra fixatie in een zwaluwstaartachtige plaatpassing. De positieve axiale inbouwpositie van de platen zorgt voor een zeer lichte snede en garandeert zo de beste oppervlaktekwaliteiten. Maximale **productiviteit** dankzij wisselplaten met 8 snijkanten.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Technische beschrijving

Maximale buiten- \varnothing D_{max}	72,4 mm
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Maximale snijdiepte $a_{p max}$	4,6 mm
Aantal snijkanten Z	7
Serie	DOVEIQMILL
Snijkant- \varnothing D_c	63 mm

Opnameboring-Ø	22 mm
geschikte wisselplaat	SYHU0704..
Fabrikantnummer	IQ845 FSY D063-07-22-R07
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	50 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Vlakfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 4	229695 4
---------------------------------------	----------