

**DOVEIQMILL vlakfrees, met boring, Ø DC / aantal snijkanten Z: 125/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222500 125/12
GTIN	7291075311440
Artikelklasse	19D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Uiterst stabiel vlakfreessysteem. De wisselplaten worden gefixeerd door middel van schroefklemming en door extra fixatie in een zwaluwstaartachtige plaatpassing. De positieve axiale inbouwpositie van de platen zorgt voor een zeer lichte snede en garandeert zo de beste oppervlaktekwaliteiten. Maximale **productiviteit** dankzij wisselplaten met 8 snijkanten.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	12
Maximale buiten-Ø $D_{max}$	134,4 mm
geschikte wisselplaat	SYHU0704..
Opnameboring-Ø	40 mm
Serie	DOVEIQMILL
Snijkant-Ø $D_c$	125 mm

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	4,6 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	63 mm
Fabrikantnummer	IQ845 FSY D125-12-40-R07
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	50 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Producttype	Vlakfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 4	229695 4
---------------------------------------	----------