

**SYHU 0704ADN, IC840, Type: INOX****Bestelgegevens**

Bestelnummer	222516 INOX
GTIN	7291075311853
Artikelklasse	19A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 snijkanten. Grote afkanting voor hoge oppervlaktekwaliteiten. Positieve spaanhoek voor optimale spaanbreuk.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,6$  mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,8 mm
Plaatdikte E	4,76 mm
Voeding $f_z$ per tand	0,16 mm
Serie	DOVEIQMILL
Geometrie	ADN
Fabrikantnummer	IQ845 SYHU 0704ADN IC840

ISO-code wisselplaat	SYHU 0704ADN
Soort	IC840
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		