

**HELISLOT schijffrees met flens, Ø DC / Zeff: 125/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227712 125/6
GTIN	7291075311242
Artikelklasse	19D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Technische beschrijving**

Serie	HELISLOT
Opnameboring-Ø	32 mm
Kraaglengte L <sub>1</sub>	30,5 mm
Effectief aantal snijkanten Z <sub>eff</sub>	6
Aantal wisselplaten	12
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	45 mm

Snijkant-Ø $D_c$	125 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	33 mm
Groefbreedte $a_p$	16 mm
Fabrikantnummer	FDN D125-16-32-XN13
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

---

## Accessoires

Spanschroef Type 1	229697 1
--------------------	----------