

**JETCROWN spanschacht, links, Schachtgrootte: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273607 20
GTIN	7291075466201
Artikelklasse	26D

Omschrijving**Toepassing:**

Voor af- en insteken met doelgerichte koeling via JET-CROWN snelklemkroon.

Opmerking:

Kan alleen worden gebruikt in combinatie met een geschikte JET-CROWN snelklemkroon nr. 279950. Koelvloeistofoverdracht aan spanschacht uitsluitend mogelijk via slangaansluiting G 1/8 inch.

Technische beschrijving

Serie	JETCROWN
OAH	55 mm
LB	42 mm
CUTDIA	65 mm
Fabrikantnummer	TGTBQ 20L-D65-ECD-JHP
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemhouder

